



Configuration

Mât strium HELIX
ø 76 mm
Hauteur de mât : 4 m

Configuration


Mât KIOWA
Hauteur de mât : 4 m

Configuration


NISMO avec vasque
Mât ø 76 mm
Hauteur de mât : 5 m

Configuration

Applique INDIGO
Saillie 500 mm



REPÈRES PRESCRIPTEURS



► SMART

- ✓ Smart-ready® (ZD4i)
- ✓ Abaissement nocturne
- ✓ Détection
- ✓ Tunable White
- ✓ Télégestion WIZARD

► INTERFACES MÉCANIQUES



Top



Top 76

Modèle	NISMO
Corps du luminaire	Fonderie d'aluminium injecté
Vasque	Option : profonde en polycarbonate
Finition	Thermolaquage polyester, teintes au choix
Sources	Module NISMO (type ZEDLED 1) Module NISMO (type ORALED)
Températures de couleurs	ORALED : 2700 K, 3000 K, 4000 K ZEDLED 1 : Ambre*, 2200 K, 2400 K, 2700 K, 3000 K, 4000 K
Lentilles	QUADRALENS / ORALENS
Coupe-flux	Moyen ou fort en option
Classe électrique	Classe I ou II
Câblage	Précâblage du luminaire en usine
Montage	Porté

*Environ 1800K

En savoir +





